

**Zwornice kabłąkowe, rozstaw: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861550 100
GTIN	4008158019208
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

Zastosowanie:

Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.

wysięg: 75 mm

Opis techniczny

średnica wrzeciona	16 mm
Rozstaw	100 mm
wysięg	75 mm