

DYMO**Urządzenia do opisywania, Typ: MOBILE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

Mocne, przenośne urządzenia opisujące do szybkiego sporządzania etykiet samoprzylepnych z tworzywa sztucznego. Trwały druk termiczny z regulacją przesuwu wstępnego i końcowego taśmy. Zasilanie z akumulatorów **litowo-jonowych**, zasilacz sieciowy. Łatwe opracowywanie tekstów przy użyciu skrótów klawiszowych. **MobileLabeler ze złączem Bluetooth®**. Szybkie i łatwe ustawianie oraz **sterowanie za pomocą smartfona albo tabletu. Intuicyjne sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji DYMO® Connect Mobile**, działa z smartfonami posiadającymi system operacyjny iOS® albo Android™.

Projektowanie etykiet z ramkami, w różnych stylach i z ulubionymi czcionkami Google® i Apple®. Możliwość wykorzystywania czcionek Windows / Mac. Funkcje DYMO® Connect z kontrolą pisowni oraz funkcją Voice-to-Text.

Zastosowanie:

Etykiety przyklejają się do niemal wszystkich gładkich i odtłuszczonych powierzchni.

w dostawie::

Wraz z taśmą (czarne litery na białym tle) i instrukcją obsługi. W zestawie akumulator litowo-jonowy, kabel do ładowania USB, adapter do ładowania, 1 x kasetka na etykiety 24 mm x 3 m czarna na białym.

wskazówka:

- **Możliwość ustawienia różnych wersji językowych.**

- **Dostawa z magazynu z niemieckim układem klawiatury, francuski układ klawiatury dostarczany w krótkim terminie.**

złącze: złącze Bluetooth

typ: D1

szerokość taśmy: 6; 9; 12; 19; 24 mm

cechy szczególne: Połączenie z PC (smartfon)

długość: 425 mm

szerokość: 225 mm

wysokość: 395 mm

Opis techniczny

typ	D1
wersja odcinaka taśmy	automatyczne
adapter sieciowy	z
cechy szczególne	Połączenie z PC (smartfon)
szerokość taśmy	6; 9; 12; 19; 24 mm
długość	425 mm
złącze	złącze Bluetooth
szerokość	225 mm
Masa bez akumulatorów	488 g
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
wysokość	395 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Urządzenia do opisywania