

Mahr**Mikrofon pomiarowy i akcesoria, Typ: 1702M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 404290 1702M

GTIN

Klasa artykułu 43A

Opis**Wykonanie:****Skok cyfrowy wskazań:** 0,1 μm **Zakres pomiarowy czujników indukcyjnych:** $\pm 2000 \mu\text{m}$, $\pm 5000 \mu\text{m}$ **Wejścia trzpieni pomiarowych:** Mahr 1340, półmostek Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT**Graniczna wartość transmisji danych:** 4189 wartości/s.**Granice błędów:** 0,3% (min. 0,2 μm)**Interfejs danych:** RS485**Pobór prądu:** 110 mA

- moduły N 1700 podłącza się do inteligentnego i uniwersalnego programu oceny i konfiguracji Millimar Cockpit przez interfejs USB
- elastycznie konfigurowane moduły magistrali RS 485
- zakres dostawy: instrukcja obsługi.

Opis techniczny

Rodzaj produktu Mikroskopy pomiarowe wideo

