



Ściernica wachlarzowa V4 Purple Power, (CER), talerz z blachy stalowej, skośna do obróbki stali i INOX, Ø 125 mm, Ziarnistość: 36



Dane zamówienia

Numer katalogowy	565450 36
GTIN	4027497009329
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

Szybka dla spawaczy o **dużej grubości powłoki** i solidnym talerzu z blachy stalowej do dużych nacisków. Samoostrzące się ziarno ceramiczne (CER) na podkładce poliestrowej **gwarantuje dużą wydajność pracy** i wytrzymałość.

Zastosowanie:

Do surowych warunków obróbki przy szlifowaniu płaszczyzn i krawędzi.

Norma:

Auf Roboteranlagen oder leistungsstarken Maschinen (>1700 Watt).

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: skośne

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	36

opis kształtu	skośne
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	ceramiczne
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie wachlarzowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		