

**Zwornice kabłąkowe, rozstaw: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861550 120
GTIN	4008158019215
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

**Zastosowanie:**

**Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.**

wysięg: 85 mm

**Opis techniczny**

wysięg	85 mm
Rozstaw	120 mm
średnica wrzeciona	18 mm