

**Wykrętaki do śrub z podwójnym ostrzem i końcówką ziarnistą., Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082861 4
GTIN	4049002020902
Klasa artykułu	04D

Opis**Wykonanie:**

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główna 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

Pasuje do :

stali hartowanej. Nadaje się zarówno do gwintów lewych, jak i prawych.

wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.

Ø wiercenia wstępnego: 9,5 mm

do śrub/sworzni: M12-M16

pasują do: stal hartowana

Opis techniczny

Ø wiercenia wstępnego	9,5 mm
typ	4
do śrub/sworzni	M12-M16
pasują do	stal hartowana
Rodzaj produktu	Wykrętak śrub

