

**Zaciski kątowe, maks. rozstaw: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	862500 120
GTIN	4008158016825
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Korpus z żeliwa ciągliwego, z mocnymi, dokładnie obrobionymi powierzchniami przyłożenia (kąt mocowania 90°). Szczęka mocująca ruchoma, **do mocowania elementów o różnych przekrojach.**

Zastosowanie:

Do dokładnego zaciskania pod kątem prostym przy spawaniu
lub pracach montażowych.

maks. prześwit: 100 mm

wysokość szczęk: 60 mm

masa: 7,8 kg

Opis techniczny

maks. rozstaw	120 mm
maks. prześwit	100 mm
masa	7,8 kg
wysokość szczęk	60 mm

