




Lekkie zaciski kątowe, maks. prześwit: 30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	862700 30
GTIN	4008158010427
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Metalowy korpus z powłoką z tworzywa sztucznego, kąt mocowania 90°. Szczęki ruchome, dzięki czemu nadają się do **elementów o różnych grubościach**.

Zastosowanie:

Do dokładnego zwierania pod kątem płaskowników, elementów profilowych itp., np. przy skręcaniu, sklejanii.

Nie stosować do spawania.
maks. prześwit: 30 mm
wysokość szczęk: 30 mm
rozstaw szczęk przy 2 równych elementach: 45 / 45 mm
rozstaw szczęk przy 2 różnych elementach: 23 / 63 mm

Opis techniczny

rozstaw szczęk przy 2 równych elementach	45 / 45 mm
rozstaw szczęk przy 2 różnych elementach	23 / 63 mm
maks. prześwit	30 mm
wysokość szczęk	30 mm