

Garant**Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 33,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116340 33,5
GTIN	4045197030863
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność do narostów i **poprawiająca odprowadzanie wiórów.**

Wiertło kręte wysokiej wydajności, najlepsza jakość.

Powierzchnia części skrawającej $\leq \varnothing 26,5$ mm szlifowana z pełnego materiału, > frezowana $\varnothing 26,5$ mm. Zapewnia to dokładność ruchu obrotowego i podziałki oraz precyzyjne zaszlifowanie ostrza do $\varnothing 40$ mm.

Wierzchołek o kształcie A.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 345

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 134,75 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 185 mm

długość całkowita L: 334 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

\varnothing nom. D_c	33,5 mm
Długość rowków wiórowych L_c	185 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
długość całkowita L	334 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
norma	DIN 345
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	134,75 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	20-30 stopni
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte