


**Lekkie zaciski kątowe, maks. prześwit: 60mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	862700 60
GTIN	4008158010410
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Metalowy korpus z powłoką z tworzywa sztucznego, kąt mocowania 90°. Szczęki ruchome, dzięki czemu nadają się do **elementów o różnych grubościach**.

Zastosowanie:

Do dokładnego zwierania pod kątem płaskowników,
elementów profilowych itp., np. przy skręcaniu, sklejanii.
Nie stosować do spawania. Z możliwością szybkiego przestawiania.

Opis techniczny

maks. prześwit	60 mm
rozstaw szczęk przy 2 różnych elementach	25 / 140 mm
rozstaw szczęk przy 2 równych elementach	100 / 100 mm
wysokość szczęk	36 mm
Rodzaj produktu	Zacisk kątowy