

HOLEX®**Ściski równoległe (łapki zaciskowe), typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861900 25
GTIN	4045197167514
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

2 szczęki zaciskane śrubą z gwintem trapezowym. Wychylne klocki zaciskowe o trzech powierzchniach gładkich i jednej powierzchni z pryzmą krzyżową. Zastosowanie uniwersalne, do elementów o różnych kształtach.

Zastosowanie:

Do wewnętrznego i zewnętrznego mocowania elementów o różnych kształtach.

Materiał:

Wrzeciono i szczęki stalowe, czernione.
rozstaw ramion do ściskania a: 0 - 25 mm
rozstaw ramion do rozciągania b: 20 - 48 mm
wysięg szczęk c: 15 mm
maksymalna siła zaciskająca: 1000 N

Opis techniczny

maksymalna siła zaciskająca	1000 N
rozstaw ramion do rozciągania b	20 - 48 mm
wysięg szczęk c	15 mm
rozstaw ramion do ściskania a	0 - 25 mm

