

**HOLEX®****Ściski równoległe (łapki zaciskowe), typ: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861900 50
GTIN	4045197167521
Klasa artykułu	82C

**Opis****Wykonanie:**

2 szczęki zaciskane śrubą z gwintem trapezowym. Wychylne klocki zaciskowe o trzech powierzchniach gładkich i jednej powierzchni z pryzmą krzyżową. Zastosowanie uniwersalne, do elementów o różnych kształtach.

**Zastosowanie:**

**Do wewnętrznego i zewnętrznego** mocowania elementów o różnych kształtach.

**Materiał:**

Wrzeciono i szczęki stalowe, czernione.  
rozstaw ramion do ściskania a: 0 - 50 mm  
rozstaw ramion do rozciągania b: 32 - 82 mm  
wysięg szczęk c: 30 mm  
maksymalna siła zaciskająca: 2000 N

**Opis techniczny**

rozstaw ramion do ściskania a	0 - 50 mm
maksymalna siła zaciskająca	2000 N
wysięg szczęk c	30 mm
rozstaw ramion do rozciągania b	32 - 82 mm

