




Nasadki typu Vario, para



Dane zamówienia

Numer katalogowy	862950
GTIN	4008158004945
Klasa artykułu	83K

Opis

Wykonanie:

Ruchome i obrotowe nasadki do ścisków, z samoczynnym dopasowaniem do kształtu detalu, od kąta wewnętrznego 60° do kąta zewnętrznego 60°.

Zastosowanie:

Jako nakładka do zwornic śrubowych nr 860000 od wielk. 200 i 860500 od wielk. 200. Mogą być stosowane parami i pojedynczo.

Opis techniczny

powierzchnia mocowania	50×50 mm
Rodzaj produktu	Zwornica