

TURNUS**Imadła ręczne, długość całkowita: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863000 100
GTIN	4027474535049
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Odkuwane ze stali, szerokie szczęki pryzmowe. Wzmocnione ramiona połączone przegubowo, bez luzów, z ukrytą sprężyną rozwierającą. Wrzeciono z gwintem trapezowym i solidną nakrętką motylkową.

Część zamienna:

Zapassowe wrzeciono nr 863100. Prosimy podać wielk. imadła.

szerokość szczęk: 40 mm

Rozstaw: 18 mm

Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
Rozstaw	18 mm
szerokość szczęk	40 mm

Akcesoria

Wrzeciono typ 120	863100 120
-------------------	------------

