



Klucze oczkowe zapadkowe z 4 rozwartościami, 4 w 1, Typ: 10-19



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza. Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 10 mm

rozwartość klucza 2: 13 mm

rozwartość klucza 3: 17 mm

rozwartość klucza 4: 19 mm

długość całkowita L: 210 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 26 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D2	35 mm
rozwartość klucza 4	19 mm
rozwartość klucza 3	17 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna wysokość pierścienia h ₁	15 mm
maksymalna wysokość pierścienia h ₂	20 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	26 mm
rozwartość klucza 1	10 mm

długość całkowita L	210 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chrom-wanad
powierzchnia	matowe / chromowane