



Klucze oczkowe zapadkowe z 4 rozwartościami, 4 w 1, Typ: 8-13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza.

Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 8 mm

rozwartość klucza 2: 10 mm

rozwartość klucza 3: 12 mm

rozwartość klucza 4: 13 mm

długość całkowita L: 150 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 20,2 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D1	20,2 mm
rozwartość klucza 2	10 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	16,8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	24,8 mm
długość całkowita L	150 mm
rozwartość klucza 4	13 mm
rozwartość klucza 3	12 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	13,8 mm

rozwartość klucza 1	8 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chrom-wanad
powierzchnia	matowe / chromowane