



Klucze oczkowe zapadkowe z 4 rozwartościami, 4 w 1, Typ: 16-19



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Klasa artykułu	61B

Opis

Wykonanie:

Obustronnie z lekko chodzącymi i stabilnymi szczękami - przełączane obroty prawe i lewe. Na obu stronach znajdują się 2 różne szerokości klucza.

Ekstremalnie mały kąt wyprzedzenia wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 16 mm

rozwartość klucza 2: 17 mm

rozwartość klucza 3: 18 mm

rozwartość klucza 4: 19 mm

długość całkowita L: 230 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 31,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	16 mm
rozwartość klucza 4	19 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	21,9 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	33,5 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
długość całkowita L	230 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	20,2 mm
rozwartość klucza 3	18 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1	31,5 mm
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chrom-wanad
powierzchnia	matowe / chromowane