

**Mahr****Cyfrowy mikrometr kabłąkowy IP65, z wyjściem danych, pomiarowy: 75-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421318 75-100
GTIN	4059192058463
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wysokości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zatrzymywania wyniku pomiaru, w celu ułatwienia odczytu. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Wysunięta grzechotka z pokrętkiem do szybkiego nastawiania. Lakierowany kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w dowolnym położeniu.

Dzięki komfortowym **wskazaniom tolerancji z dodatkowymi wartościami granicznymi, sygnalizującymi ostrzeżenie**, pracownik obsługi otrzymuje informację, w którym miejscu pola tolerancji znajdują się wymiary mierzonego przedmiotu.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

**Wyp. dodatkowe:**

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,001 mm

odczyt: 0,00005 cal

granica błędu: 3 µm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

## Opis techniczny

Kalibracja	B1
Kalibracja	B2
granica błędu	3 µm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Ø wrzeciona	6,5 mm
odczyt	0,00005 cal
odczyt	0,001 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
typ baterii	Baterie guzikowe
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometry zewnętrzne

## Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

---

## Aksesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032