

HOLEX®**Ściski równoległe (łapki zaciskowe), typ: 150****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861900 150
GTIN	4045197167552
Klasa artykułu	82C

Opis**Wykonanie:**

2 szczęki zaciskane śrubą z gwintem trapezowym. Wychylne klocki zaciskowe o trzech powierzchniach gładkich i jednej powierzchni z pryzmą krzyżową. Zastosowanie uniwersalne, do elementów o różnych kształtach.

Zastosowanie:

Do wewnętrznego i zewnętrznego mocowania elementów o różnych kształtach.

Materiał:

Wrzeciono i szczęki stalowe, czernione.
rozstaw ramion do ściskania a: 0 - 150 mm
rozstaw ramion do rozciągania b: 50 - 200 mm
wysięg szczęk c: 100 mm
maksymalna siła zaciskająca: 3500 N

Opis techniczny

rozstaw ramion do rozciągania b	50 - 200 mm
maksymalna siła zaciskająca	3500 N
wysięg szczęk c	100 mm
rozstaw ramion do ściskania a	0 - 150 mm

