

**Zwornice kabłąkowe, rozstaw: 60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861550 60
GTIN	4008158019185
Klasa artykułu	83K

Opis**Wykonanie:**

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

Zastosowanie:

Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.

wysięg: 55 mm

Opis techniczny

Rozstaw	60 mm
wysięg	55 mm
średnica wrzeciona	12 mm