

TURNUS**Imadła ręczne, długość całkowita: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863000 120
GTIN	4027474535124
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Odkuwane ze stali, szerokie szczęki pryzmowe. Wzmocnione ramiona połączone przegubowo, bez luzów, z ukrytą sprężyną rozwierającą. Wrzeciono z gwintem trapezowym i solidną nakrętką motylkową.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863100. Prosimy podać wielk. imadła.

szerokość szczęk: 45 mm

Rozstaw: 22 mm

Opis techniczny

Rozstaw	22 mm
długość całkowita	120 mm
szerokość szczęk	45 mm

Akcesoria

Wrzeciono typ 120	863100 120
-------------------	------------

