



## Ścisk spawalniczy biegunowy, typ: 1



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	862310 1
GTIN	4008158015439
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ramiona z żeliwa ciągliwego, z uchem na kabel spawalniczy w górnym ramieniu. Duża śruba z ruchomą, kulistą płytką dociskową. Zwornice cynkowane na połysk.

przekrój szyny: 25×6 mm

Rozstaw: 150 mm

wysięg: 80 mm

dla maksymalnego natężenia prądu: 400 A

### Opis techniczny

Rozstaw	150 mm
wysięg	80 mm
dla maksymalnego natężenia prądu	400 A
przekrój szyny	25×6 mm

