

**Zwornice kabłąkowe, rozstaw: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	861550 80
GTIN	4008158019192
Klasa artykułu	83K

**Opis****Wykonanie:**

Kabłąk kuty ze stali, ulepszany. Mocna śruba z gwintem trapezowym i ruchomą płytką dociskową.

**Zastosowanie:**

**Maksymalna siła mocowania do 22 000 N.**

wysięg: 65 mm

**Opis techniczny**

wysięg	65 mm
średnica wrzeciona	14 mm
Rozstaw	80 mm