

**Imadła ręczne, zwężone, długość całkowita: 120mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863400 120
GTIN	4027474527617
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Ramiona ze stali stopowej do ulepszania cieplnego o dużej twardości, ocynkowane. Wąskie szczęki. Wzmocnione ramiona połączone przegubowo, bez luzów, z ukrytą sprężyną rozwierającą. Wrzeciono z gwintem trapezowym i solidną nakrętką motylkową.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863100, wielk. 120.

Opis techniczny

Rozstaw	20 mm
długość całkowita	120 mm
szerokość szczęk	13 mm
Rodzaj produktu	Imadło ręczne