


TURNUS**Imadła ręczne do maszyn, długość całkowita: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	863600 160
GTIN	4027474529024
Klasa artykułu	86F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne imadło, odkuwane ze stali. Szerokie szczęki pryzmowe; grube ramiona połączone przegubowo, bez luzów; zabudowana sprężyna rozwierająca. Wrzeciono z gwintem trapezowym, nakrętką 6-kątną i korbką.

Część zamienna:

Zapasowe wrzeciono nr 863700. Przy zamawianiu części zamiennych podawać wielkość imadła ręcznego maszyny.

szerokość szczęk: 65 mm

Rozstaw: 40 mm

Opis techniczny

długość całkowita	160 mm
Rozstaw	40 mm
szerokość szczęk	65 mm

Akcesoria

Wrzeciono typ 160+200

863700 160+200