

Hartig**Podwójny mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy:
75-100mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglnikami spiekаныmi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030.

wskazówka:

Wersja z zakresem pomiarowym do 600 mm - na zapytanie.

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	21 mm
odczyt	0,01 mm
granica błędu	3 µm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	szttywny pojemnik
Kalibracja	B4

Rodzaj produktu

Mikrometr do pomiarów
wewnętrznych

Usługi

Kalibracja Mikrometr do pomiarów wewnętrznych maks.
zakres pomiarowy 75 mm

022360 75

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm 484030 60

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 5 mm 484030 5

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm 484030 90

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 275 mm 484030 275

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 20 mm 484030 20

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 26 mm 484030 26

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm 484030 35

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm 484030 36

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm 484030 8

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm 484030 9

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm 484030 7

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm 484030 11

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm 484030 14

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 19 mm 484030 19

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm 484030 10

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm 484030 85

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 17 mm 484030 17

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm 484030 45

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 175 mm 484030 175

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm 484030 46

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm 484030 22

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 32 mm	484030 32
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 150 mm	484030 150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 34 mm	484030 34
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 125 mm	484030 125
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm	484030 44
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 24 mm	484030 24
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 225 mm	484030 225
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm	484030 13

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 200 mm

484030 200