

Hartig

**Podwójny mikrometr do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy:  
50-75mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Klasa artykułu	46P

**Opis****Wykonanie:**

Wrzeciono pomiarowe hartowane na wskroś, szlifowane i docierane. Szczęki odsadzone i zaokrąglone, z węglkami spiekanymi. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Śruba mikrometryczna chromowana na matowo. Ze śrubą ustalającą oraz regulacyjną.

**Wyp. dodatkowe:**

Pierścienie nastawcze nr 484030.

**wskazówka:**

Wersja z zakresem pomiarowym do 600 mm - na zapytanie.

**Opis techniczny**

Ø bębena pomiarowego	21 mm
granica błędu	3 µm
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

Kalibracja	B4
Rodzaj produktu	Mikrometr do pomiarów wewnętrznych

## Usługi

Kalibracja Mikrometr do pomiarów wewnętrznych maks. zakres pomiarowy 75 mm	022360 75
--	-----------

## Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm	484030 7
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 175 mm	484030 175
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 16 mm	484030 16
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 35 mm	484030 35
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 3 mm	484030 3
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 38 mm	484030 38
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 46 mm	484030 46
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 275 mm	484030 275
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 17 mm	484030 17
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 36 mm	484030 36
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 10 mm	484030 10
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 42 mm	484030 42
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 50 mm	484030 50
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 100 mm	484030 100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 125 mm	484030 125
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 225 mm	484030 225

Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 150 mm	484030 150
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 200 mm	484030 200
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 32 mm	484030 32
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 95 mm	484030 95
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 13 mm	484030 13
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 45 mm	484030 45
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 15 mm	484030 15
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 20 mm	484030 20
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 24 mm	484030 24
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 34 mm	484030 34
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 80 mm	484030 80
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 4 mm	484030 4
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 6 mm	484030 6
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 26 mm	484030 26
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm	484030 9
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 12 mm	484030 12
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm	484030 30
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 5 mm	484030 5
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 19 mm	484030 19
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 65 mm	484030 65
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 28 mm	484030 28
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 25 mm	484030 25

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 44 mm

484030 44

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 85 mm

484030 85