



Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18 V, Oznaczenie producenta: GLI18300



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Solidna latarka akumulatorowa LED 18 V z przegubową głowicą świecącą. 6 mocnych diod LED o mocy 300 lumenów i bardzo długim czasie świecenia.

Elastyczność zastosowania dzięki różnym pozycjom oświetlenia.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i nr 073866.
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V
oznaczenie producenta: GLI 18V-300

Napięcie akumulatorów: 18 V

strumień światła, stopień 1: 300 lm

masa: 300 g

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
-----------------------	------

masa	300 g
oznaczenie producenta	GLI 18V-300
strumień światła, stopień 1	300 lm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Atrybut nazwy produktu	18 V

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073853 B18
Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V	073851 B18
Ładowarki akumulatorów Oznaczenie producenta 1880CV	073866 1880CV