



Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 24X27 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 24 mm

rozwartość klucza 2: 27 mm

długość całkowita L: 330 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 48 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 60 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 30 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	330 mm
rozwartość klucza 2	27 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_1	30 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	60 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	48 mm
rozwartość klucza 1	24 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	34 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie