



## Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe,, rozwartość kluczy: 30X32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości. Przełączanie dokręcania w prawo i w lewo oraz położenie środkowe. O różnych rozwartościach, głęboko odsadzone. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 30 mm

rozwartość klucza 2: 32 mm

długość całkowita L: 380 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D1: 60 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D2: 64,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_1$ : 34 mm

### Opis techniczny

rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D1	60 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_2$	35 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_1$	34 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
długość całkowita L	380 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D2	64,5 mm
liczba zębów	72

luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowe / chromowane
pierścień odsadzony	tak
grzechotki przełączalne	nie