



Krażki ściernie CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D852



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566368 D852
GTIN	4007220068380
Klasa artykułu	55K

Opis

Wykonanie:

Krażki ściernie **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, pokryte na całej powierzchni galwanicznie związanym diamentem.

Zastosowanie:

Do obróbki bardzo twardych materiałów, jak tytan, stopy na bazie niklu, żeliwo, węgliki spiekane, ceramika i kompozyty włókniste. Do obróbki powierzchni i krawędzi, spoin i usuwania zadziorów. Zestaw kołnierza mocującego nr 566365.

oznaczenie ziarnistości: D

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 5-15 stopni

maks. prędkość obwodowa: 40 m/s

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	D
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	40 m/s