

uvex**Para rękawic uvex D500 foam, rozmiar rękawic: 7**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094558 7
GTIN	4048612051764
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

uvex D500 foam. Mocne rękawice odporne na przecięcie, wykonane w opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex®, zapewniają dużą elastyczność, dobre dopasowanie i zabezpieczenie przed ranami ciętymi. Nieco szorstka powłoka zapewnia dużą odporność na ścieranie i dłuższą trwałość. Do suchego i lekko wilgotnego środowiska pracy.

Seria uvex 500. Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonane w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	7
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie

Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4X42D
materiał podłoża	Poliamid, wiskoza bambusowa, stal, Dyneema®Diamond
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	antracytowy / limonkowy
masa	71 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	D
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe