

Honeywell**Para rękawic Diamond Black Skin B, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094498 10
GTIN	3603835657233
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Diamond Black Skin B. Rękawice odporne na przecięcia są wyposażone w powłokę z pianki nitylowej, o specjalnym wykończeniu, zapewniającym dużą przyczepność i maksymalną swobodę ruchu palców, powodując przy tym niewielkie zmęczenie dłoni. **Technologia dziania 18 Gauge.** Idealne do prac w środowisku nieco oleistym.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X42B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarne

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

nie zawierają silikonu	tak
rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	Dyneema®
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	B