

**Honeywell****Para rękawic Diamond Black Skin B, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094498 7
GTIN	3603835656663
Klasa artykułu	09A

**Opis****Wykonanie:**

Diamond Black Skin B. Rękawice odporne na przecięcia są wyposażone w powłokę z pianki nitrylowej, o specjalnym wykończeniu, zapewniającym dużą przyczepność i maksymalną swobodę ruchu palców, powodując przy tym niewielkie zmęczenie dłoni. **Technologia dziania 18 Gauge.** Idealne do prac w środowisku nieco oleistym.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X42B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarne

nie zawierają silikonu: tak

**Opis techniczny**

nie zawierają silikonu	tak
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	Dyneema®
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarne
Stopień ochrony przed przecięciem	B