

**Czujnik krawędziowy TIN, Ø głowicy czujnikowej: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	359005 10
GTIN	4260192272944
Klasa artykułu	38D

**Opis****Wykonanie:**

Głowica czujnikowa połączona jest z trzpieniem chwytowym elastycznie za pomocą sprężyny i umożliwia **pozycjonowanie z dokładnością do 0,01 mm.**

Wszystkie części hartowane w całości i szlifowane.

Antymagnetyczny.

**Zastosowanie:**

Do ustawiania powierzchni narzędzi lub krawędzi.

Liczba obrotowa wrzeciona ok 600 1/min.

Ø trzpienia chwytowego: 10 mm

długość całkowita: 84 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	84 mm
Ø głowicy czujnikowej	10 mm
Ø trzpienia chwytowego	10 mm

