

Garant**Zestaw pomiarowy, liczba przyrządów pomiarowych: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	419151 6
GTIN	4045197973849
Klasa artykułu	41A

Opis**w dostawie::**

Kaseta drewniana.

1 **cyfrowa suwmiarka GARANT** nr 412680, wielk. 150 mm1 **mikrometr zewnętrzny GARANT** nr 420402, wielk. 0-25 mm1 **kątownik krawędziowy GARANT** nr 450010, wielk. 100×70 mm, dokładność wg DIN 875/001 **liniał krawędziowy GARANT** nr 460095, wielk. 100 mm (długość)1 **przymiar stalowy GARANT EG I** nr 461770, wielk. 150 mm1 **cyrkiel sprężynowy** nr 457000, wielk. 120 mm (długość), z wymiennymi końcówkami.**Opis techniczny**

liczba przyrządów pomiarowych	6
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Opakowanie	Kasety drewniane
Kalibracja	S1
Rodzaj produktu	zestawów pomiarowych

Usługi

Kalibracja zestawów pomiarowych zawartość zestawu 6	020400 6
---	----------

Akcesoria

Kątowniki krawędziowe, hartowane, płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 00 długość ramion 100X70 mm	450010 100X70
Suwmiarka cyfrowa IP54 z wyjściem danych zakres pomiarowy 150 mm	412680 150
Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne długość 150 mm	461770 150
Zapassowe groty stalowe, w parach po 2 szt.	457010
Mikrometry zewnętrzne zakres pomiarowy 0-25 mm	420402 0-25
Kasety drewniane do zestawów pomiarowych liczba gniazd 6	419200 6
Liniały krawędziowe, nierdzewne, w etui długość 100 mm	460095 100
Cyrkle sprężynowe długość L 120 mm	457000 120