

Hartig

Mikrometr, zakres pomiarowy: 25-50mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekаныmi. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Zastosowanie:

Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5 µm nadają się szczególnie do kontroli jakości.

Opis techniczny

Ø wrzeciona	8 mm
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
odczyt	0,005 mm
granica błędu	1,5 µm
Ø bębena pomiarowego	25 mm
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Kalibracja	B1
norma	Norma zakładowa

grzechotka precyzyjna	tak
izolowana osłona dłoni	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100