

Hartig

Mikrometr, zakres pomiarowy: 50-75mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Klasa artykułu	46P

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanyymi.Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność wyższa niż wymaga DIN 863. Ustalanie położenia przez zaciskanie. Wysunięta grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

Zastosowanie:

Przez odczyt bezpośredni z dokładnością do 5 μ m nadają się szczególnie do kontroli jakości.

Opis techniczny

\varnothing bębena pomiarowego	25 mm
Kalibracja	B1
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane
\varnothing wrzeciona	8 mm
odczyt	0,005 mm
zakres pomiarowy	50 - 75 mm
granica błędu	2 μ m
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
norma	Norma zakładowa

grzechotka precyzyjna	tak
izolowana osłona dłoni	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100