

Hartig

## Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi $\varnothing$ 25 mm, Zakres pomiarowy: 0-25 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Klasa artykułu	46P

### Opis

#### Wykonanie:

Talerzyki pomiarowe płaskie, ze stali hartowanej, **bez zagłębienia**. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dokładność większa niż wymaga **DIN 863**. Ustalanie położenia zaciskiem. Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

#### Zastosowanie:

Do pomiaru rozstawu zębów kół walcowych i kół o zębach śrubowych, od modułu 0,8.  
norma: norma zakładowa

Opakowanie: Stabilny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 4  $\mu$ m

$\varnothing$  wrzeciona: 8 mm

$\varnothing$  bębena pomiarowego: 24 mm

### Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
Kalibracja	B1
wykonanie wrzeciona	hartowane, szlifowane
$\varnothing$ wrzeciona	8 mm

odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	24 mm
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
wykonanie elementów skali	grawerowane, czarne
ustalanie	przez mechanizm zaciskowy
wykonanie elementów obsługi	izolowana osłona dłoni
granica błędu	4 µm
norma	norma zakładowa
grzechotka precyzyjna	tak
końcówka talerzykowa	tak
Technika pomiarowa	analogowe
Opakowanie	Stabilny pojemnik

## Usługi

Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Znakowanie opis laserowy	018940