



Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: UNI



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094654 UNI
GTIN	4030971042651
Klasa artykułu	06C

Opis

Wykonanie:

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą ze skórą Sebatan® na powierzchni wewnętrznej dłoni. Dobra ruchomość i wysoka tolerancja noszenia. Z prostą wyściółką bawełnianą. Nadają się do konstrukcji metalowych i budowy okrętów, oraz do lekkich prac spawalniczych z użyciem promieniującego ciepła.

Z **alumiowaną powierzchnią** i mankietem.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na wysoką temperaturę
Właściwości rękawic	Odporność ogniowa stopień 4
EN 388.	4244

EN 407	423444
Ciepło kontaktowe do	250 °C
Promieniowanie cieplne do	1000 °C
materiał podłoża	Preox-Aramid
kolor	brązowo-srebrne
zastosowanie	wielorazowe
długość	380 mm
zakres zastosowania	Heavy Duty
Ochrona przed gorącem do	250 °C
norma	EN 407
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą