



Para rękawic chroniących przed wysoką temperaturą, rozmiar rękawic: UNI



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094653 UNI |
| GTIN | 4030971010247 |
| Klasa artykułu | 06C |

Opis

Wykonanie:

rękawice odporne na wysoką temperaturę z tkaniny aramidowej. **Odporne na przecięcie i ścieranie.** Poręczność. Do obróbki przedmiotów bez usuniętych zadziorów oraz **prac spawalniczych** w konstrukcjach metalowych / zbiornikach.

Z **aluminiowaną powierzchnią** i mankietem.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--|
| Kategoria ochrony | Kategoria III |
| Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę |
| Właściwości rękawic EN 388. | Odporność ogniowa stopień 4 |
| | 1542 |

| | |
|---------------------------|--|
| EN 407 | 423444 |
| Ciepło kontaktowe do | 250 °C |
| Promieniowanie cieplne do | 1000 °C |
| materiał podłoża | Włókno aramidowe |
| kolor | żółto-srebrne |
| zastosowanie | wielorazowe |
| długość | 380 mm |
| zakres zastosowania | Heavy Duty |
| Ochrona przed gorącem do | 250 °C |
| norma | EN 407 |
| Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |