

ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 117, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094821 10
GTIN	7392626010642
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 117. **Komfortowa rękawica odporna na niską temperaturę** z licowej skóry koziej i nylonu. Mocna dzięki **elementom wzmacniającym** na palcach i kciukach. Nadaje się do prac precyzyjnych dzięki **doskonałemu czuci w palcach**. Mocowane na rzepy.

Wykonanie, tekst reklamowy:

Tegera® 117. **Komfortowa rękawica odporna na niską temperaturę** z licowej skóry koziej i nylonu. Mocna dzięki **elementom wzmacniającym** na palcach i kciukach. Nadaje się do prac precyzyjnych dzięki **doskonałemu czuci w palcach**. Mocowane na rzepy.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Użycie, tekst reklamowy:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wskazówka, tekst reklamowy:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed zimnem
Właściwości rękawic	Mocowanie na rzepy
Właściwości rękawic	Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków
zawartość	12
zastosowanie	wielorazowe
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Precyzja
norma	EN 511
długość	230 mm
EN 388.	2121X
EN 511	01X
materiał podłoża	Kozia skóra licowa, nylon
wariant powłoki	Bez powłoki
kolor	biały / czarny
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą