

HOLEX**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: A1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 A1020
GTIN	4045197973894
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 9,6 mm

długość główki L₁: 19 mm

długość całkowita: 64 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

opis kształtu	walec
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø główki	9,6 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
długość całkowita	64 mm
długość główki L ₁	19 mm
Ø chwytu	6 mm

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe