

HOLEX**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: F0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

długość całkowita	65 mm
Ø główki	8 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø chwytu	6 mm
opis kształtu	łukowy łagodny
długość główki L ₁	20 mm
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe