



## Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C0616



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	547250 C0616
GTIN	4045197973917
Klasa artykułu	52D

### Opis

#### Wykonanie:

**Innowacyjna geometria zębów** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

#### Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

### Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
opis kształtu	walc. okr.
Ø główki	6 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
długość całkowita	50 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki	18 mm
Seria	Uzębienie INOX
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		