

HOLEX**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: L1230****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 L1230
GTIN	4045197974006
Klasa artykułu	52D

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: stożkowy łagodny

Ø główki: 12,7 mm

długość główki L₁: 32 mm

długość całkowita: 77 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø chwytu	6 mm
długość główki L ₁	32 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość całkowita	77 mm
Ø główki	12,7 mm
opis kształtu	stożkowy łagodny
oznaczenie uzębienia	INOX

Materiał ostrza

HM

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe