



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: C1020



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547250 C1020
GTIN	4045197973931
Klasa artykułu	52D

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna geometria zębów umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Opis techniczny

Ø główki	9,6 mm
opis kształtu	walc. okr.
oznaczenie uzębienia	INOX
długość całkowita	63 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
Ø chwytu	6 mm
długość główki	19 mm
Seria	Uzębienie INOX
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		