



Wkrętarki specjalne akumulatorowe, Typ: M12FIR12-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE

- **elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,**
- **oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.**
- **Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.**

Kompaktowa budowa zapewnia szybki dostęp przy wszystkich zastosowaniach np. przy pracach na silnikach lub przekładniach.

Bezszcotkowy silnik POWERSTATE™ ze wzmocnioną przekładnią i obudową zapewniającą długą żywotność.

Elektronika REDLINK PLUS™ do inteligentnego zarządzania wydajnością.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

W komplecie adapter 1/2 cala na 3/8 cala.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073814 i dalsze, i nr 073840.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12 FIR12-0

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 Napięcie akumulatorów: 12 V
 maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 81 Nm
 maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 0 - 175 min⁻¹

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 175 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Strong
masa	1,5 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	81 Nm
uchwyty narzędziowe	Czop czworokątny 1/2 cala
oznaczenie producenta	M12 FIR12-0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
konstrukcja	Wkrętarki grzechotkowe
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Napięcie akumulatorów	12 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4