



Ściągacz uniwersalny, dwuramienny



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880020
GTIN	4021176479939
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Poprzez samozaciskowe osadzenie ramion wzrost siły zacisku jest proporcjonalny do siły ściągania.

Zastosowanie:

Sprężyste działanie ramion i wąska konstrukcja ściągacza umożliwiają zastosowanie również w trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 20 - 150 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

moc: 2,5 t

Opis techniczny

rozstaw ściągacza zewnętrznego	20 - 150 mm
głębokość mocowania do	150 mm
moc	2,5 t
liczba haków	2

Zewnętrzny sześciokąt	10 mm
maksymalny moment obrotowy	35 Nm
masa	0,875 kg
Rodzaj produktu	Ściągacz dwuramienny