

**Para rękawic KX-07 PETROLEA, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094316 11
GTIN	6942542971827
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Oleofobowe rękawice ochronne z podwójną powłoką nitylową do środowisk mokrych i oleistych.

- **pełna powłoka nitylowa oferuje pewną ochronę przez olejem i tłuszczami**
- **powłoka z pianki nitylowej na wnętrzu dłoni i palcach oferuje pewny chwyt w mokrym i oleistym środowisku**
- **elastyczny mankiet dzianinowy.**

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 15G

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

zawartość	1
pranie	Pranie kolorowe w 40#
suszenie	suszenie powietrzem
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Pełna powłoka
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	255 mm
kolor	czarny / szary
Technologia tkania	15G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne